




## Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine, Ø svedra: 4-10mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	787050 4-10
GTIN	9002741011346
Razred artikla	76G

### Opis

#### Izvedba:

Z vseh strani diamantno brušena ploščica iz karbidne trdine z **izredno ostrimi rezili z zelo veliko trdoto**. Patentiran 4-stopenjski profil za hitro odstranjevanje vrtnega prahu.

#### Uporaba:

Natančno **stružno vrтанje** v keramične ploščice, zid in beton, kovine, les in umetne mase.

#### Vsebina:

Po 1 sveder: Vel. (Ø) 4; 5; 6; 8; 10 mm

#### Napotek:

**Pozor – uporabljajte le za vrтанje (brez udarjanja)!**

### Tehnični opis

Število svedrov	5
Ø svedra	4 - 10 mm
Število rezil Z	2
Rezalni material	HM

Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtanja
Držalo	cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Večnamenski svedri

## Pribor

Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 10 mm	787040 10
Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 5 mm	787040 5
Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 6 mm	787040 6
Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 4 mm	787040 4
Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 8 mm	787040 8