




## Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine dolgi, Ø svedra: 6-12mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	787055 6-12
GTIN	9002741072880
Razred artikla	76G

### Opis

#### Izvedba:

Z vseh strani diamantno brušena ploščica iz karbidne trdine z **izredno ostrimi rezili z zelo veliko trdoto**. Patentiran 4-stopenjski profil za hitro odstranjevanje vrtnega prahu. Celotna dolžina 400 mm, dolžina spirale 300 mm.

#### Uporaba:

Natančno **stružno vrtnje** v keramične ploščice, zid in beton, kovine, les in umetne mase.

#### Vsebina:

Po 1 sveder: Vel. (Ø) 6; 8; 10; 12 mm

#### Napotek:

**Pozor – uporabljajte le za vrtnje (brez udarjanja)!**

### Tehnični opis

Število svedrov	4
Ø svedra	6 - 12 mm
Število rezil Z	2
Rezalni material	HM
Vrtnje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtnja
Držalo	cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Večnamenski svedri

### Pribor

Večnamenski sveder iz karbidne trdinedolgi Ø svedra 8 mm	787045 8
Večnamenski sveder iz karbidne trdinedolgi Ø svedra 10 mm	787045 10
Večnamenski sveder iz karbidne trdinedolgi Ø svedra 12 mm	787045 12
Večnamenski sveder iz karbidne trdinedolgi Ø svedra 6 mm	787045 6