



Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine, Število svedrov: 7



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

7870107

GTIN

4002395369942

Razred artikla

76G

Opis

Izvedba:

Ploščica iz karbidne trdine **z ostro nabrušenimi rezili in večnamenskim rezalnim robom. S centralnim brušenjem** natančno navrtanje tudi pri trdih površinah, steblo iz poboljšane specialnega jekla.

Uporaba:

Za vrtnje v razne materiale tudi v enem delovnem koraku:

- **Opeka, plinasti beton, lahki gradbeni materiali, umetne mase.**
- **Ploščice, keramika, marmor, steklo.**
- **Armirano železo v betonu.**

Vsebina:

Sveder art. 787000: po 1 kos
vel. (Ø) 3; 4; 5; 6; 6; 8; 10

Napotek:

- **Pozor: uporabljajte le za vrtnje (brez udarjanja)!**
- **Hitro vrtnje in več izvrtanih izvrtin z enim polnjenjem baterije, kot z udarnimi vrtalnimi stroji.**

Držalo: cilindrično držalo

Tehnični opis

Ø svedra	3 - 10 mm
Število svedrov	7
Število rezil Z	2
Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtanja
Držalo	cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Večnamenski svedri

Pribor

Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 4 mm	787000 4
Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 8 mm	787000 8
Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 3 mm	787000 3
Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 6 mm	787000 6
Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 10 mm	787000 10
Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 5 mm	787000 5