



Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3), Ø svedra: 4-10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	787057 4-10
GTIN	9002740999959
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Z vseh strani diamantno brušena ploščica iz karbidne trdine z **izredno ostrimi rezili z zelo veliko trdoto**. Patentiran 4-stopenjski profil za hitro odstranjevanje vrtnega prahu. HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (**E 6,3**).

Uporaba:

Natančno **stružno vrtnje** v keramične ploščice, zid in beton, kovine, les in umetne mase.

Vsebina:

Po 1 sveder: Vel. (Ø) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Napotek:

Pozor – uporabljajte le za vrtnje (brez udarjanja)!

Tehnični opis

Ø svedra	4 - 10 mm
Število svedrov	5
Število rezil Z	2

Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtanja
6-kotno držalo vijakačnega nastavka	E 6,3
Vrsta izdelka	Večnamenski svedri

Pribor

HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 5 mm	787047 5
HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 6 mm	787047 6
HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 4 mm	787047 4
HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 10 mm	787047 10
HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 8 mm	787047 8