



Večnamenski sveder iz karbidne trdine dolgi, Ø svedra: 12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	787045 12
GTIN	9002741045969
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Z vseh strani diamantno brušena ploščica iz karbidne trdine z **izredno ostrimi rezili z zelo veliko trdoto**. Patentiran 4-stopenjski profil za hitro odstranjevanje vrtnega prahu.

Uporaba:

Natančno **stružno vrtanje** v keramične ploščice, zid in beton, kovine, les in umetne mase.

Napotek:

Pozor – uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja)!

Tehnični opis

Dolžina spirale	300 mm
celotna dolžina	400 mm
Ø svedra	12 mm
Število rezil Z	2
Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtanja
Držalo	cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Večnamenski svedri