



Večnamenski sveder iz karbidne trdine dolgi, z držalom SDS-plus, Ø svedra: 10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	787060 10
GTIN	4002395353507
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Ploščica iz karbidne trdine **z ostro nabrušenimi rezili in večnamenskim rezalnim robom. S centralnim brušenjem** natančno navrtanje tudi pri trdih površinah, steblo iz poboljšane specialnega jekla.

Uporaba:

Za vrtanje v razne materiale tudi v enem delovnem koraku:

- **Opeka, plinasti beton, lahki gradbeni materiali, umetne mase.**
- **Ploščice, keramika, marmor, steklo.**
- **Armirano železo v betonu.**

Napotek:

- **Pozor: uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja)!**
- **Hitro vrtanje in več izvrtanih izvrtin z enim polnjenjem baterije kot z udarnimi vrtnimi stroji.**

Držalo: SDS Plus

Dolžina spirale: 200 mm

celotna dolžina: 260 mm

Tehnični opis

Ø svedra	10 mm
Dolžina spirale	200 mm
celotna dolžina	260 mm
Število rezil Z	2
Rezalni material	HM

Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtanja
Držalo	SDS Plus
Vrsta izdelka	Večnamenski svedri