

Montažne klešče za razcepne obroče, Celotna dolžina: 200mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	719955 200
GTIN	4003773031208
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Specialno oblikovani konici za montažo razsepnih obročev brez prijemalnih izvrtin. Mit Öffnungsfeder.

Klešče brunirane, ročaja s prevleko iz umetne mase. Čeljusti zakrivljene 30°.

Uporaba:

Za vzmetne podložke in varnostne obroče brez prijemalnih izvrtin.

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Minimalna širina reže	2,2 mm
celotna dolžina	200 mm
za Ø gredi	od 12 mm
Uporaba klešč za varnostne obroče	Vzmetne podložke in varnostni obroči brez prijemalnih izvrtin
Oblika čeljusti	zakrivljene 30°
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	brunirani
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo	da
Zamenljiva konica	ne
Vrsta izdelka	Klešče za varnostne obroče