

**Težke čelne ščipalne klešče, Celotna dolžina: 180mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	721900 180
GTIN	4003773213802
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

Močna glava, vstavljen členek. Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase. Rezili sta induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC).

**Standard:**

**DIN ISO 5748**

**Material:**

Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano in večstopenjsko kaljeno v olju.

**Tehnični opis**

Za rezanje mehke žice do Ø	4 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2,5 mm
celotna dolžina	180 mm
Standard	DIN ISO 5748
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC)
Material	Posebno orodno jeklo
Površina	črno atramentirane
Glava	polirane
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

