



## Viskozmogljive stranske ščipalne klešče, TwinForce®, polirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 180mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	723180 180
GTIN	4003773074779
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Čvrsta glava, induktivno kaljeni rezili (pribl. 64 HRC), vstavljen členek z ekscentrično dvojno konstrukcijo.

Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja z večkomponentno prevleko.

#### Prednosti:

**Izjemne močne stranske ščipalne klešče s 50 % manjšo porabo moči** v primerjavi z običajnimi močnimi stranskimi ščipalnimi kleščami enake velikosti. Rezanje s prenosom zmanjša porabo moči.

#### Standard:

**DIN ISO 5749**

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

### Tehnični opis

celotna dolžina	180 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	5,5 mm
Za rezanje trde žice do Ø	3,2 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	3 mm
Oznaka proizvajalca	TwinForce
Standard	DIN ISO 5749

Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	Klešče črno atramentirane, glava polirana
Zelo močne stranske ščipalne klešče	da
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče