



Množilnik vrtilnega momenta, v pločevinastem kovčku, maksimalna izhodna kapaciteta: 5000Nm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	659975 5000
GTIN	4018754186822
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Mehanski množilniki vrtilnega momenta z ročnim upravljanjem za nadzorovano zatezanje vijakov. Množilnik in opora iz kakovostnega jekla. Z zaščito proti preobremenitvi za zaščito gonila. **Vhodni priključek** z notranjim 4-kotnikom je namenjen za priključitev pogonskega orodja, npr. raglje, T-ročaja ali momentnega ključa. Smiselna je uporaba momentnega ključa, ker ta dopušča nadzor največjih dopustnih obremenitev naprav in obremenitve vijačne zveze pri zatezanju. **Izhodni priključek** z zunanjim 4-kotnikom je namenjen za priključitev nasadnih ključev (zaradi velikih zateznih momentov priporočamo uporabo nasadnih ključev za strojne vijačnike).

Precizno planetno gonilo zagotavlja natančen prenos vrtilnega momenta z dolgoročno točnostjo $\pm 5\%$. Dobava v pločevinastem kovčku.

Prednosti:

Množilniki vrtilnega momenta omogočajo doseganje velikega vrtilnega momenta pri sorazmerno majhni ročici.

Tehnični opis

Zunanji 4-kotnik	1.1/2 col
priporočen momentni ključ / območje zatezanja	400 Nm
Masa	10,4 kg
Ø D	120 mm

Zapora povratnega teka	da
Število opornih priprav (reakcijske plošče)	1
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Prestava vrtilnega momenta/efektivno množenje moči	1:17
Pogonski 4-kotnik	3/4 col
maksimalna izhodna kapaciteta	5000 Nm
maksimalna vhodna kapaciteta	294 Nm
Prestava gonila	20:1
Dolžina L	400 mm
Višina H	180 mm
Merilno orodje	(mehansko)
Točnost merjenja	5 %
Serija	MULTIPOWER MP300
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo