

**Večnamenski sveder iz karbidne trdine, Ø svedra: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	787040 5
GTIN	9002740008118
Razred artikla	76G

**Opis****Izvedba:**

Z vseh strani diamantno brušena ploščica iz karbidne trdine z **izredno ostrimi rezili z zelo veliko trdoto**. Patentiran 4-stopenjski profil za hitro odstranjevanje vrtnega prahu.

**Uporaba:**

Natančno **stružno vrтанje** v keramične ploščice, zid in beton, kovine, les in umetne mase.

**Napotek:**

**Pozor – uporabljajte le za vrтанje (brez udarjanja)!**

**Tehnični opis**

celotna dolžina	85 mm
Dolžina spirale	39 mm
Ø svedra	5 mm
Število rezil Z	2
Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrтанja
Držalo	cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Večnamenski svedri