



Čelne ščipalne klešče za čepe, Celotna dolžina: 200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	722000 200
GTIN	4003773033172
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Rezili sta induktivno kaljeni (64 HRC), velika prestava za najmanjšo porabo moči. Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Vanadijevo električno jeklo, kovano in večstopenjsko kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje klavirske žice do Ø	3 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	1 - 6 mm
celotna dolžina	200 mm
Za rezanje trde žice do Ø	3,5 mm
Standard	DIN ISO 5743
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Material	Kromvanadijevo visokozmogljivo jeklo
Površina	črno atramentirane
Glava	polirane

Vrsta izdelka

Rezalne klešče