



Stranske ščipalne klešče za mehanike, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 110mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	724200 110
GTIN	4003773029649
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Čvrsta glava, induktivno kaljeni rezili (pribl. 63 HRC). Tesno vstavljen členek s hodom brez zračnosti.

Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko. Z odpiralno vzmetjo.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	110 mm
Za rezanje trde žice do \emptyset	1,2 mm
Za rezanje mehke žice do \emptyset	3 mm
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne
z odpiralno vzmetjo	da
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	Večkomponentna prevleka

Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC)
Material	Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina	kromirane
Vrsta izdelka	Rezalne klešče