

**Čelne ščipalne klešče za čepe, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	722010 200
GTIN	4003773067047
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Rezili sta induktivno kaljeni (64 HRC), velika prestava za najmanjšo porabo moči. Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Vanadijevo električno jeklo, kovano in večstopenjsko kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	200 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	3 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	1 - 6 mm
Za rezanje trde žice do Ø	3,5 mm
Standard	DIN ISO 5743
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Material	Kromvanadijevo visokozmogljivo jeklo
Površina	črno atramentirane
Glava	polirane

Vrsta izdelka

Rezalne klešče