

Garant**Močne stranske ščipalne klešče, kromirane VDE-izolirane, Celotna dolžina: 180mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	723510 180
GTIN	4045197501615
Razred artikla	71B

Opis

Izvedba:

Čvrsta glava, induktivno kaljena rezila (pribl. 64 HRC), tesno vstavljen členek.

Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko z dobro oprijemljivo površino **Haptoprene**.

Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	180 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2,7 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	3,8 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	2,2 mm
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene

Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirane
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče