

**Močne stranske ščipalne klešče, polirane, Celotna dolžina: 140mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	723150 140
GTIN	4003773039747
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Čvrsta glava z dodatno induktivno kaljenimi rezili (pribl. 64 HCR). Vstavljen členek. Visoka zmogljivost rezanja zaradi optimalnega prestavnega razmerja.

Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Uporaba:

Za vse vrste žice (dolga življenjska doba tudi pri trdi žici). Izredna zmogljivost za najtežje trajne obremenitve.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje trde žice do Ø	2 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	3,1 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	1,5 mm
celotna dolžina	140 mm
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	črno atramentirane, glava polirana
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče