

VBW**Čelne ščipalne klešče za čepe CombiCUT®, Celotna dolžina: 370mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	722400 370
GTIN	4005887007896
Razred artikla	73K

Opis

Izvedba:

Močne čelne ščipalne klešče z induktivno kaljenimi stransko premaknjenimi rezili. Dodatno nastavljanje rezil ni potrebno. Kovani nasloni preprečujejo nenamerno premikanje. Lakirani cevni ročaji z ergonomično oblikovanimi držali.

Uporaba:

Za rezanje ostankov žice tik ob površini.

Material:

Posebno orodno jeklo, utopno kovano.

Napotek:

Nadomestna glava za nože dobavljiva za izvedbe od 2004.

Tehnični opis

Za rezanje trde žice do Ø	4 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	7 mm
celotna dolžina	370 mm
Ročaj	ergonomično oblikovani ročaji iz umetne mase
Postopek izdelave	kovane v utopu, induktivno kaljeni čelni rezili
Material	Posebno orodno jeklo
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

