



Stranske ščipalne klešče za mehanike, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 125mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	724200 125
GTIN	4003773005315
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Čvrsta glava, induktivno kaljeni rezili (pribl. 63 HRC). Tesno vstavljen členek s hodom brez zračnosti.

Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje klavirske žice do Ø	0,6 mm
celotna dolžina	125 mm
Za rezanje trde žice do Ø	1 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	2,5 mm
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne
z odpiralno vzmetjo	ne
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	Večkomponentna prevleka

Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC)
Material	Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina	kromirane
Vrsta izdelka	Rezalne klešče