



## Množilniki vrtilnega momenta od vel. 1300 v kovčku iz umetne mase, maksimalna izhodna kapaciteta: 4500Nm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	659980 4500
GTIN	5060207567442
Razred artikla	66D

### Opis

#### Izvedba:

Mehanski množilniki vrtilnega momenta z ročnim upravljanjem za nadzorovano zatezanje vijakov. Množilnik in opora iz kakovostnega jekla. Z zaščito proti preobremenitvi za zaščito gonila. **Vhodni priključek** z notranjim 4-kotnikom je namenjen za priključitev pogonskega orodja, npr. raglje, T-ročaja ali momentnega ključa. Smiselna je uporaba momentnega ključa, ker ta dopušča nadzor največjih dopustnih obremenitev naprav in obremenitve vijačne zveze pri zatezanju. **Izhodni priključek** z zunanjim 4-kotnikom je namenjen za priključitev nasadnih ključev (zaradi velikih zateznih momentov priporočamo uporabo nasadnih ključev za strojne vijačnike).

Izredno natančno izdelano gonilo z brušenimi zobniki in honanimi izvrtinami zagotavlja točen in zmeraj ponovljiv prenos vrtilnega momenta. Izjemna natančnost najmanj  $\pm 4\%$ . Zelo kompaktna in lahka izvedba, izredno dolga življenjska doba in malo vzdrževanja. Dobava v kovčku iz umetne mase.

#### Prednosti:

Množilniki vrtilnega momenta omogočajo doseganje velikega vrtilnega momenta pri sorazmerno majhni ročici.

#### Napotek:

Alternativne oporne priprave za art. 659980 vel. 2000 in 7000 dobavljive po ponudbi. Art. 659980, vel. 2000 po ponudbi na voljo z elektronskim dajalnikom merilne vrednosti.

### Tehnični opis

priporočen momentni ključ / območje zatezanja	200 Nm
Masa	7 kg
maksimalna izhodna kapaciteta	4500 Nm
Prestava vrtilnega momenta/efektivno množenje moči	1:26
Ø D	108 mm
maksimalna vhodna kapaciteta	173 Nm
Zunanji 4-kotnik	1 col
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Število opornih priprav (reakcijske plošče)	1
Zapora povratnega teka	da
Dolžina L	498 mm
Višina H	149 mm
Merilno orodje	(mehansko)
Točnost merjenja	4 %
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo