



## Kompaktne stranske ščipalne klešče, X-Cut®, kromirane, s prevleko ročajev VDE-izolirane, Celotna dolžina: 160mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 724310 160    |
| GTIN                  | 4003773075141 |
| Razred artikla        | 73F           |

### Opis

#### Izvedba:

Vitka glava in induktivno kaljeni rezili (pribl. 64 HRC). **Skoznji členek**, za največjo trdnost. Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

**Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** za delo pod napetostjo do 1000 V.

#### Standard:

**DIN ISO 5749**

#### Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

### Tehnični opis

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| celotna dolžina                | 160 mm                                    |
| Za rezanje mehke žice do Ø     | 4,8 mm                                    |
| Za rezanje klavirske žice do Ø | 2,2 mm                                    |
| Za rezanje trde žice do Ø      | 2,7 mm                                    |
| Oznaka proizvajalca            | X-Cut                                     |
| Standard                       | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201             |
| Standard                       | DIN ISO 5749                              |
| Ročaj                          | Večkomponentna prevleka                   |
| Postopek izdelave              | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC) |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Material      | Posebno orodno jeklo |
| Površina      | kromirane            |
| Vrsta izdelka | Rezalne klešče       |