



## Močne stranske ščipalne klešče, kromirane VDE-potopno izolirane, Celotna dolžina: 200mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	723535 200
GTIN	4003773018414
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Čvrsta glava, induktivno kaljena rezila (pribl. 64 HRC), tesno vstavljen členek.

Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase, **potopno izolirane**.

**Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** za delo pod napetostjo do 1000 V.

#### Standard:

**DIN ISO 5749**

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

### Tehnični opis

celotna dolžina	200 mm
Za rezanje trde žice do Ø	3 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	4,2 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	2,5 mm
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	kromirane
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče