

**Čelne ščipalne klešče, svetle, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	721150 160
GTIN	4045197166203
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Močna glava s kratkim členkom. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC). Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase. Visoka zmogljivost rezanja zaradi optimalnega razmerja prenosa.

Standard:

DIN ISO 5748

Material:

Kromvanadijevo poboljšano jeklo, kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje mehke žice do Ø	4,5 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2,5 mm
celotna dolžina	160 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	2 mm
Standard	DIN ISO 5748
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	črno atramentirane
Glava	svetle

Vrsta izdelka

Rezalne klešče