

Garant**Močne stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 180mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 723040 180 |
| GTIN | 4045197416995 |
| Razred artikla | 71B |

Opis**Izvedba:**

Čvrsta glava z dodatno induktivno kaljenimi rezili (pribl. 64 HCR). Vstavljen členek. Visoka zmogljivost rezanja zaradi optimalnega prestavnega razmerja.

Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko, z dobro oprijemljivo površino **Haptoprene**.

Uporaba:

Za vse vrste žice (dolga življenjska doba tudi pri trdi žici). Izredna zmogljivost za najtežje trajne obremenitve.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Za rezanje klavirske žice do Ø | 2,2 mm |
| Za rezanje mehke žice do Ø | 3,8 mm |
| celotna dolžina | 180 mm |
| Za rezanje trde žice do Ø | 2,7 mm |
| Standard | DIN ISO 5749 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ročaj | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene |
| Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC) |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina | kromirane |
| Zelo močne stranske ščipalne klešče | ne |
| s priklopno odpiralno vzmetjo | ne |
| Vrsta izdelka | Rezalne klešče |