

**Garant****Stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 140mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	724840 140
GTIN	4045197417015
Razred artikla	71B

## Opis

**Izvedba:**

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).

Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko z dobro oprijemljivo površino **Haptoprene**.

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

## Tehnični opis

Za rezanje trde žice do Ø	1,8 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	2,8 mm
celotna dolžina	140 mm
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	kromirane
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče