



## Množilnik vrtilnega momenta, v pločevinastem kovčku, maksimalna izhodna kapaciteta: 1350Nm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	659975 1350
GTIN	4018754186792
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Mehanski množilniki vrtilnega momenta z ročnim upravljanjem za nadzorovano zatezanje vijakov. Množilnik in opora iz kakovostnega jekla. Z zaščito proti preobremenitvi za zaščito gonila. **Vhodni priključek** z notranjim 4-kotnikom je namenjen za priključitev pogonskega orodja, npr. raglje, T-ročaja ali momentnega ključa. Smiselna je uporaba momentnega ključa, ker ta dopušča nadzor največjih dopustnih obremenitev naprav in obremenitve vijačne zveze pri zatezanju. **Izhodni priključek** z zunanjim 4-kotnikom je namenjen za priključitev nasadnih ključev (zaradi velikih zateznih momentov priporočamo uporabo nasadnih ključev za strojne vijačnike).

Precizno planetno gonilo zagotavlja natančen prenos vrtilnega momenta z dolgoročno točnostjo  $\pm 5\%$ . Dobava v pločevinastem kovčku.

#### Prednosti:

Množilniki vrtilnega momenta omogočajo doseganje velikega vrtilnega momenta pri sorazmerno majhni ročici.

### Tehnični opis

maksimalna vhodna kapaciteta	375 Nm
Prestava gonila	4:1
Prestava vrtilnega momenta/efektivno množenje moči	1:3,6
Masa	3,4 kg

Zaščita pred preobremenitvijo	da
Pogonski 4-kotnik	3/4 col
Zapora povratnega teka	ne
Ø D	90 mm
priporočen momentni ključ / območje zatezanja	400 Nm
Število opornih priprav (reakcijske plošče)	1
Zunanji 4-kotnik	3/4 col
maksimalna izhodna kapaciteta	1350 Nm
Dolžina L	265 mm
Višina H	106 mm
Merilno orodje	(mehansko)
Točnost merjenja	5 %
Serija	MULTIPOWER MP300
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo