



## Viskozomogljive stranske ščipalne klešče, TwinForce®, polirane, Celotna dolžina: 180mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	723170 180
GTIN	4003773074762
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Čvrsta glava, induktivno kaljeni rezili (pribl. 64 HRC), vstavljen členek z ekscentrično dvojno konstrukcijo.

Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase,

#### Prednosti:

**Izjemne močne stranske ščipalne klešče s 50 % manjšo porabo moči** v primerjavi z običajnimi močnimi stranskimi ščipalnimi kleščami enake velikosti. Rezanje s prenosom zmanjša porabo moči.

#### Standard:

**DIN ISO 5749**

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

### Tehnični opis

celotna dolžina	180 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	3 mm
Za rezanje trde žice do Ø	3,2 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	5,5 mm
Oznaka proizvajalca	TwinForce
Standard	DIN ISO 5749

Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	Klešče črno atramentirane, glava polirana
Zelo močne stranske ščipalne klešče	da
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče