

Garant**Zamenljiva stiskalna glava, Tip: 2,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	729624 2,5
GTIN	4045197200082
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

- **Natančno stiskanje zaradi linearnega hoda.**
- **Večja raznolikost uporabe pri znižanih stroških zaradi sistema hitre zamenjave brez uporabe orodja.**
- **Rezultati stiskanja v skladu s standardi DIN oz. EN so zagotovo zmeraj enaki zaradi tovarniško justiranih vpenjalnih glav zelenih stiskalnih sil in prisilne zapore, ki je vgrajena v osnovnem orodju.**
- **Zmeraj pravilno nasedanje kontaktov v stiskalnem utopu in zaradi tega zanesljivo delujoče pozicioniranje kontaktov.**
- **Zaradi majhne in priročne izvedbe so idealne za delo na težko dostopnih mestih.**

Z omejevalnim nastavkom za zanesljivo namestitev kontakta.

Uporaba:

Za stiskanje spojnikov za elektroniko.

Primerno za:

Osnovno orodje art. 729611. Ploščati vtiči in spojniki: F2,8, F4,8, F6,3in F9,5; ploščati kontakti GHW: AFK in AFS; Tyco Junior Power Timer: Timer; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; E95; MT 3 in ELO; Kostal: LKS 1,5 in kontakti SLK 2,8.

Tehnični opis

za presek vodnika	0,5 - 2,5 mm ²
Vrsta izdelka	Orodje za stiskanje

