



Garnitura izvijačev, ploščatih, z lesenim ročajem, Število izvijačev: 7



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 660810 7 |
| GTIN | 4045197373007 |
| Razred artikla | 62F |

Opis

Izvedba:

Ročaj iz lakiranega bukovega lesa, z usnjeno kapo za udarjanje. Stebilo iz visokolegiranega krom-vanadij-molibdenovega jekla, v celoti kaljena. **Od vel. 5,5 steblo skozi ročaj s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.** Površina svetleče kromirana.

Vsebina:

po 1 izvijač art. 660800: Vel. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10; 12

Tehnični opis

| | |
|-------------------|------------------|
| Število izvijačev | 7 |
| Pogonski profil | Ploščati izvijač |
| Vrsta izdelka | Izvijač |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Izvijač, ploščati, z lesenim ročajem Širina konice b 14 mm | 660800 14 |
| Izvijač, ploščati, z lesenim ročajem Širina konice b 7 mm | 660800 7 |
| Izvijač, ploščati, z lesenim ročajem Širina konice b 4,5 mm | 660800 4,5 |
| Prijemalnik vijakov Tip 1 | 666425 1 |

| | |
|---|------------|
| Izvijač, ploščati, z lesenim ročajem Širina konice b 10 mm | 660800 10 |
| Izvijač, ploščati, z lesenim ročajem Širina konice b 3,5 mm | 660800 3,5 |
| Izvijač, ploščati, z lesenim ročajem Širina konice b 5,5 mm | 660800 5,5 |
| Izvijač, ploščati, z lesenim ročajem Širina konice b 9 mm | 660800 9 |
| Izvijač, ploščati, z lesenim ročajem Širina konice b 12 mm | 660800 12 |