

Garant
Zamenljiva stiskalna glava, Tip: 16

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	729626 16
GTIN	4045197293022
Razred artikla	71B

Opis
Izvedba:

Natančno **vzporedno stiskanje** s 4 čeljustmi s sinhroniziranim pogonom. DIN 4-kotno stiskanje = optimalne kontaktne površine.

- **Natančno stiskanje zaradi linearnega hoda.**
- **Večja raznolikost uporabe pri znižanih stroških zaradi sistema hitre zamenjave brez uporabe orodja.**
- **Rezultati stiskanja v skladu s standardi DIN oz. EN so zagotovo zmeraj enaki zaradi tovarniško justiranih vpenjalnih glav zelenih stiskalnih sil in prisilne zapore, ki je vgrajena v osnovnem orodju.**
- **Zmeraj pravilno nasedanje kontaktov v stiskalnem utopu in zaradi tega zanesljivo delujoče pozicioniranje kontaktov.**
- **Zaradi majhne in priročne izvedbe so idealne za delo na težko dostopnih mestih.**

Uporaba:

Za stiskanje končnikov za elektroniko.

Primerno za :

Osnovno orodje GARANT art. 729611

Napotek:

Druge zamenljive glave so dobavljive po ponudbi.
za presek vodnika: 2,5 - 16 mm²

Tehnični opis

za presek vodnika

2,5 - 16 mm²

Vrsta izdelka

Orodje za stiskanje