



Stiskalne klešče MultiCrimp® z magazinom za stiskalne nastavke, Število zamenljivih stiskalnih nastavkov: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	729650 3
GTIN	4003773066927
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Stiskalne klešče z hitrozamenljivim sistemom stiskalnih glav za mobilno uporabo. Ločeni okrogli magazin vsebuje 3 oz. 5 stiskalnih nastavkov za najpogosteje uporabljane končnike. Klešče brunirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

- **Hitra zamenjava stiskalnih nastavkov brez uporabe orodja.**
- **Eno orodje za stiskanje najpogosteje uporabljenih končnikov.**
- **Rezultati stiskanja podobni kot pri fiksno nameščenih stiskalnih nastavkih.**

Obseg dobave:

Stiskalne klešče z okroglim magazinom vklj. s 3 oz. 5 stiskalnimi nastavki.

Tehnični opis

za kableske končnike	0,25 – 6,0 mm ²
Število zamenljivih stiskalnih nastavkov	3
za izolirane kableske čevlje in spojnike	0,5 - 6 mm ²
celotna dolžina	250 mm
za neizolirane ploščate vtiče	0,5 - 6 mm ²
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče

