



## Stiskalne klešče za koaksialne vtiče, za koaksialne kable tip: RG316



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	729825 RG316
GTIN	4003773051916
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Jekleno telo s prestavo s kolenastim prenosom. Kraka s prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado. Za stiskanje BNC in TNC vtikačev. Kromvanadijevo električno jeklo, kaljeno v olju. Ročaja z večkomponentno prevleko. za tip kabla RG: 58; 174; 188; 316  
celotna dolžina: 220 mm

### Tehnični opis

celotna dolžina	220 mm
za tip kabla RG	58; 174; 188; 316
Serijska	PreciForce®
Oznaka proizvajalca	PreciForce
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče