



## Stiskalne klešče, Tip: F48



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	729722 F48
GTIN	4003773051879
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka s prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

Iz posebnega jekla. Precizni profili, zelo velika prestava – posebej ugodno pri velikih presekih stiskanja.

celotna dolžina: 220 mm

za presek vodnika: 0,1 - 2,5 mm<sup>2</sup>

za ploščate vtiče: F2,8/F4,8

### Tehnični opis

celotna dolžina	220 mm
za presek vodnika	0,1 - 2,5 mm <sup>2</sup>
za ploščate vtiče	F2,8/F4,8
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče