

HellermannTyton

Klešče za razpiranje tulcev, Tip: 4/5**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	729930 4/5
GTIN	4031026185217
Razred artikla	76C

Opis**Izvedba:**

Telo klešč iz lahke kovine s 3 zakrivljenimi (vel. 8/10 z ravnimi) zamenljivimi jeklenimi trni. Regulacija zeva s stojnim vijakom.

Uporaba:

Za razpiranje tulcev iz gume in PVC.

Napotek:

Nadomestne trne uporabljajte le za primeren tip.

Uporabna dolžina trna: 55 mm

celotna dolžina: 150 mm

Celotna dolžina trna: 80 mm

za zunanji Ø kabla: 13 - 20 mm

za notranji Ø tulca: 7,5 - 10 mm

Tehnični opis

za notranji Ø tulca	7,5 - 10 mm
Celotna dolžina trna	80 mm
za zunanji Ø kabla	13 - 20 mm
Uporabna dolžina trna	55 mm
celotna dolžina	150 mm
Oznaka proizvajalca	NA4/5
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče

Pribor

Garnitura nadomestnih trnov 3-delne Tip 4/5

729931 4/5

Vzmet za stiskalne klešče Tip 2

729320 2