

Weidmüller **Stiskalne klešče, Tip: 6ISG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	729715 6ISG
GTIN	4032248517855
Razred artikla	73H

Opis**Izvedba:**

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka s prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

Precizni profili, velika prestava. Izboljšana izvedba 6IS z dvojnimi stiskanjem.

Tehnični opis

za presek vodnika	0,5 - 6 mm ²
celotna dolžina	250 mm
Proizvajalčeva oznaka tipa	CTI6G
Oznaka proizvajalca	CTI 6 G
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče