

Garant**Stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 160mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	724840 160
GTIN	4045197417022
Razred artikla	71B

Opis

Izvedba:

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).

Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko z dobro oprijemljivo površino **Haptoprene**.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	160 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	2,8 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2 mm
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	kromirane
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče