

**Stiskalne klešče, Tip: 6IS****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	729720 6IS
GTIN	4045197166753
Razred artikla	72B

**Opis****Izvedba:**

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka s prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

Cenovno ugodna izvedba. F48 in F63, vklj. z nastavkom za ploščate vtiče.

celotna dolžina: 230 mm

za presek vodnika: 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

**Tehnični opis**

celotna dolžina	230 mm
za presek vodnika	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče

**Pribor**

Garnitura vzmeti za stiskalne klešče 2-delne	729142
Stiskalni utop, par Tip 6IS	729730 6IS