



## Stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 125mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	724860 125
GTIN	4003773039501
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).  
Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

#### Standard:

**DIN ISO 5749**

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

### Tehnični opis

Za rezanje mehke žice do Ø	3 mm
celotna dolžina	125 mm
Za rezanje trde žice do Ø	1,5 mm
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirane
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne

s priklopno odpiralno vzmetjo

ne

Vrsta izdelka

Rezalne klešče