



## Močne stranske ščipalne klešče, polirane, z odpiralno vzmetjo, Celotna dolžina: 160mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	725230 160
GTIN	4003773065111
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Čvrsta glava z dodatno induktivno kaljenimi rezili (pribl. 64 HCR). Vstavljen členek. **Z odpiralno vzmetjo, ki jo je po potrebi možno tudi odklopiti.**

Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja z večkomponentno prevleko. Visoka zmogljivost rezanja zaradi optimalnega prestavnega razmerja.

#### Standard:

**DIN ISO 5749**

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

### Tehnični opis

Za rezanje trde žice do Ø	2,5 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	2 mm
celotna dolžina	160 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	3,4 mm
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	debelostenska prevleka ročajev
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	črno atramentirane, glava polirana
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne
s priklopno odpiralno vzmetjo	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče