

**Klauke®****Stiskalne klešče, Tip: 16R****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 729880 16R    |
| GTIN                  | 4012078027540 |
| Razred artikla        | 76C           |

**Opis****Izvedba:**

Prenos prek ročice, **prisilna zapora** zagotavlja zanesljivo stiskanje z enakomerno silo. Ročaja iz jeklene pločevine s prevleko iz PVC.

**Uporaba:**

Za neizolirane kableske čevlje in spojnike (običajna izvedba).

**Tehnični opis**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| celotna dolžina   | 325 mm                    |
| za presek vodnika | 0,75 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Izvedba držala    | s prevleko iz umetne mase |
| Vrsta izdelka     | Stiskalne klešče          |