

**Stiskalne klešče, Tip: 6IS/F****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	729700 6IS/F
GTIN	4045197166715
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Telo klešč iz ploščatega jekla z oblikovanimi čeljustmi za različne stiske (glejte tabelo). Ščipalne klešče z navojem za čepe M2,6 – M5. Snemalnik izolacije 0,75–6 mm². Klešče črno lakirane, ročaja s prevleko iz umetne mase. Za snemanje izolacije, rezanje, stiskanje itd., predvsem za popravila.

celotna dolžina: 230 mm

za presek vodnika: 1,5 – 6 (IS) 1,5 + 2,5 (F) mm²

Tehnični opis

celotna dolžina	230 mm
za presek vodnika	1,5 – 6 (IS) 1,5 + 2,5 (F) mm ²
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče