



Garnitura udarnih svedrov iz karbidne trdine, Ø svedra: 5-14mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	789020 5-14
GTIN	4002395369997
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

- 2 rezili. Trije specialni potisni zobje Power Breaker udarnega svedra MS2 v vrtnem materialu ustvarijo mikro razpoke za hitrejše prodiranje svedra in odvajanje izvrtanega materiala. Kakovostna konica iz karbidne trdine je posebej močno prilotana in zagotavlja dolgo življenjsko dobo, tudi pri vrtnanju v armirani beton. Spirala z ojačanim jedrom (KVS) zagotavlja dušenje vibracij; udarna energija se prenaša neposredno na konico svedra.

Uporaba:

Za vrtnanje betona, naravnega kamna in zidov.

Vsebina:

Sveder za udarno vrtnanje art. 789000: po 1 kos
vel. 5; 6; 6, dolžina 110 mm;
vel. 6; 6; 8; 8; 10; 12; 14, dolžina 160 mm

Tehnični opis

Število rezil Z	2
Ø svedra	5 - 14 mm

Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	udarno vrtanje
Držalo	SDS Plus
Vrsta izdelka	Sveder za kamen

Pribor

Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus Ø × celotna dolžina 8X160 mm	789000 8X160
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus Ø × celotna dolžina 10X160 mm	789000 10X160
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus Ø × celotna dolžina 14X160 mm	789000 14X160
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus Ø × celotna dolžina 12X160 mm	789000 12X160
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus Ø × celotna dolžina 5X110 mm	789000 5X110
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus Ø × celotna dolžina 6X110 mm	789000 6X110
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus Ø × celotna dolžina 8X110 mm	789000 8X110
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus Ø × celotna dolžina 6X160 mm	789000 6X160