



Močne stranske ščipalne klešče, polirane, z odpiralno vzmetjo, Celotna dolžina: 180mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	725230 180
GTIN	4003773060192
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Čvrsta glava z dodatno induktivno kaljenimi rezili (pribl. 64 HCR). Vstavljen členek. **Z odpiralno vzmetjo, ki jo je po potrebi možno tudi odklopiti.**

Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja z večkomponentno prevleko. Visoka zmogljivost rezanja zaradi optimalnega prestavnega razmerja.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje mehke žice do Ø	3,8 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	2,2 mm
celotna dolžina	180 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2,7 mm
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	debelostenska prevleka ročajev
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	črno atramentirane, glava polirana
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne
s priklopno odpiralno vzmetjo	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče