



Udarni sveder iz karbidne trdine „MX4“ SDS-plus, Ø × celotna dolžina: 5X110mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	789050 5X110
GTIN	4002395366644
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Glava svedra s kvadratnim presekom. Višja hitrost vrtanja zaradi 4-rezilne glave. Dvojna življenjska doba v primerjavi s svedri z 2-rezilno glavo. Oblika z velikim volumnom in 4-kratno spiralo. Ostrejša upognjena konica: natančnejše vrtanje, brez zdrsov na površini, agresivnost v betonskem jeklu in večja hitrost vrtanja.

PGM-certificirano – potrjeno natančne izvrtine, primerne za vložke, tako za kemična kot za mehanska sidra. 4-rezilna, privarjena glava iz karbidne trdine.

Uporaba:

Za vrtanje v beton, naravni kamen in opečnati zid – pri najvišjem udobju vrtanja. Zelo miren tek, idealno za okrogle izvrtine. Oblika s 4 spiralami za hitro odvajanje izvrtanega materiala, manjše vibracije in izredno čvrstost. Manj utrudljivo delo in manjša obremenitev stroja.

Tehnični opis

Število rezil Z	4
Ø	5 mm
Celotna dolžina	110 mm
Delovna dolžina	50 mm
Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	udarno vrtanje
Držalo	SDS Plus
Vrsta izdelka	Sveder za kamen

