

**Stranske ščipalne klešče ERGO™, kromirane, Celotna dolžina: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	725240 125
GTIN	7314150106547
Razred artikla	730

**Opis****Izvedba:**

Klešče kromirane. **Progresivno brušena rezila** dodatno induktivno kaljena (pribl. 62 HRC). S čvrstim rezalnim robom blizu členka za trde materiale in finim rezalnim robom na konicah za optimalno rezanje mehkega materiala. Ročaja z debelostensko prevleko in **odpiralno vzmetjo, ki jo je po potrebi mogoče odklopiti.**

**Standard:****DIN ISO 5749****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

**Tehnični opis**

Za rezanje klavirske žice do Ø	1,6 mm
celotna dolžina	125 mm
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	debelostenska prevleka ročajev ERGO®
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirane
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne

s priklopno odpiralno vzmetjo

da

Vrsta izdelka

Rezalne klešče