

**Stranske ščipalne klešče, kromirane VDE-izolirane, Celotna dolžina: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	725300 125
GTIN	4003773018124
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).

Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

**Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** za delo pod napetostjo do 1000 V.

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

**Tehnični opis**

Za rezanje mehke žice do Ø	3 mm
celotna dolžina	125 mm
Za rezanje trde žice do Ø	1,5 mm
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material	Posebno orodno jeklo
Površina	kromirane

Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče