



## Stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 180mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	724860 180
GTIN	4003773043706
Razred artikla	73F

### Opis

**Izvedba:**

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).  
Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

### Tehnični opis

Za rezanje trde žice do Ø	2,5 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	4 mm
celotna dolžina	180 mm
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirane
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne

Vrsta izdelka

Rezalne klešče