

**Stranske ščipalne klešče, kromirane VDE-izolirane, Celotna dolžina: 140mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 725300 140 |
| GTIN | 4003773040293 |
| Razred artikla | 73F |

Opis**Izvedba:**

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).

Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------------|---|
| Za rezanje trde žice do \emptyset | 1,8 mm |
| celotna dolžina | 140 mm |
| Za rezanje mehke žice do \emptyset | 4 mm |
| Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
| Standard | DIN ISO 5749 |
| Ročaj | Večkomponentna prevleka |
| Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) |
| Material | Posebno orodno jeklo |
| Površina | kromirane |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Zelo močne stranske ščipalne klešče | ne |
| s priklopno odpiralno vzmetjo | ne |
| Vrsta izdelka | Rezalne klešče |