

Garant**Stranske ščipalne klešče za finomehanike, običajna oblika, SFW, Celotna dolžina: 110mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	725390 110
GTIN	4045197166364
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Ozka glava, rezila induktivno kaljena in precizno brušena; s finim rezalnim robom. Ročaj s prevleko iz umetne mase in odpiralno vzmetjo.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	110 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	0,3 - 1,2 mm
Za rezanje srednje trde žice do Ø	0,3 - 0,8 mm
Rezalni rob	zelo fino posnetje rezalnih robov
Ročaj	Prevleka iz umetne mase
Postopek izdelave	induktivno kaljeni in precizno brušeni rezili
Material	Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Značilnost blagovnega imena	SFW

Ročaja z odpiralno vzmetjo

da

Vrsta izdelka

Rezalne klešče

Pribor

Garnitura vzmeti2-delna

719270