

**Stranske ščipalne klešče, polirane, Celotna dolžina: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	724900 125
GTIN	4003773213406
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).

Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase,

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje mehke žice do Ø	3 mm
Za rezanje trde žice do Ø	1,5 mm
celotna dolžina	125 mm
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	črno atramentirane, glava polirana
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne

Vrsta izdelka

Rezalne klešče