



## Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem Kraftform, Širina konice b: 6,5mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 662200 6,5    |
| GTIN                  | 4013288003089 |
| Razred artikla        | 63H           |

### Opis

#### Izvedba:

Kovana stebila, konice so natančno obdelane na standardne mere ploščatih zarez vijakov.

**Ročaj Kraftform** iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehкими conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.

**Steblo** iz visoko legiranega posebnega jekla. Površina nikromat kromirana, konice so črne barve, konice Lasertip so kemično nikljane.

#### Standard:

**DIN 5265 Form A**

#### Napotek:

Izvijači za elektrिकarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

### Tehnični opis

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Dolžina rezila      | 150 mm           |
| Širina konice b     | 6,5 mm           |
| Debelina konice a   | 1,2 mm           |
| celotna dolžina     | 255 mm           |
| Konica              | Lasertip         |
| Oznaka proizvajalca | 334              |
| Pogonski profil     | Ploščati izvijač |

Vrsta izdelka

Izvijač